



# HJA-PLUS-S80

Class A charcoal ovens incorporate a hydraulic door retention system to optimize the chef's maneuvers. They have an upper tempering area that can be closed with the available accessory and a range of optional auxiliary tables.

Los hornos de carbón vegetal Clase A incorporan un sistema hidráulico de retención de puerta para optimizar las maniobras del cocinero. Disponen de una area de templado superior que puede cerrarse con el accesorio disponible y una gama de mesas auxiliares opcionales.


Recommended for ± Recomendado para ±	80 dinners 80 comensales
Fire up time Tiempo de encendido	30 min average 30 min aprox.
Charcoal daily consumption Consumo diario de carbón	11 to 15.43 lb 5 a 7 kg
Production per hour Producción por hora	132 lb average 60 kg aprox.
Broiling temperature Temperatura de braseado	482 a 662 °F 250 a 350 °C
Grill rack capacity in Gn trays Capacidad bandejas GN (por parrilla)	1xGN1/1
Flue gas mass flow Caudal másico de humos	0.68 oz/s 19.36 g/s
Exhaust rate Capacidad de extracción	2800 m³/h 2800 m³/h
Net weight Peso neto	672,41 lb 305 Kg

**HJA-PLUS-S80**



## INCLUDED ACCESSORIES


ACCESORIOS INCLUIDOS



**x2**

Inox grill rack / Ref. [270088](#)

Parrilla inox / Ref. [270088](#)




Poker / Ref. [0401INOX](#)

Atizador / Ref. [0401INOX](#)



Jospers tongs / Ref. [0423](#)

Pinzas Jospers / Ref. [0423](#)




Metallic brush / Ref. [8224](#)

Cepillo metálico / Ref. [8224](#)

## GRILL RACK MEASUREMENTS

MEDIDAS PARRILLA



\* All Jospers products work exclusively with charcoal.

Todos los productos Jospers funcionan exclusivamente con carbón vegetal.

\* The NSF certification refers to the equipment and not to the accessories described in this document.

La certificación NSF hace referencia exclusivamente a los equipos y no a los accesorios descritos en este documento.





**OPTIONAL CONFIGURATIONS & ACCESSORIES**  
 CONFIGURACIONES Y ACCESORIOS OPCIONALES



**HJA-PLUS-S80-HC**

**HC - HOT CAVINET** / Ref. 210006

**HC - ARMARIO ATEMPERADOR** / Ref. 210006



**HJA-PLUS-S80-T**

**T - TABLE** / Ref. 270079

**T - MESA** / Ref. 270079





**HJA-PLUS-S80-TD**

**TD - TABLE WITH DRAWER** / Ref. 270077

**TD - MESA CON CAJÓN** / Ref. 270077

**INSTALLATION**  
 INSTALACIÓN



The parts of the equipment that are in contact with the lower cabinet must be sealed with silicone.

Se deben sellar con silicona las partes del equipo que se encuentran en contacto con el mueble inferior.

* MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES	12 in	300 mm
* MINIMUM DISTANCE TO NON-FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS NO INFLAMABLES	4 in	100 mm

- 1 RECOMMENDED HOOD'S MINIMUM DIMENSIONS  
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
- 2 RECOMMENDED CHEF'S WORKING SPACE  
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.
- 3 RECOMMENDED HEIGHT TO INSTALL THE OVEN WITHOUT TABLE  
ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN DEL HORNO SIN MESA.

Ed. 0606 - Jospers reserves the right to make modifications to catalogues, pricelists and promotional material according to the development and improvements applied to its equipment.  
 Jospers se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.

